

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302257 12
GTIN	4045197467737
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Buiten-Ø D	31,4 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrebout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrebouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrebout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 40

308830 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12