

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268463 18
GTIN	4045197470041
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
- Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Technische beschrijving

Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 34
Schacht-Ø D _s	25 mm
Nominale Ø D	18 mm
Nuttige lengte L ₁	27 mm
Totale lengte L	135 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 34	269028 34
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500