

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 15mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	268467 15
GTIN	4045197470157
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Draai- en boorgereedschap **in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Nominale Ø D	15 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 33
Schachtlengte L _s	50 mm
Nuttige lengte L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Afkoppellengte L _A	43 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 33	269028 33
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500