

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 20mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268468 20
GTIN	4045197470256
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).****Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	25 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Nominale Ø D	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 35
Schachtlengte L _s	56 mm
Nuttige lengte L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Afkoppellengte L _A	56 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 35	269028 35
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500