



Accu-slijper AOS-B 32 mm 2,5 Ah slag 3 mm, Type: AOS-B



Bestelgegevens

Bestelnummer	552436 AOS-B
GTIN	
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

De energiezuinige Mirka® AOS-B 130 (oscillerend) behoort tot de familie van kleine, borstelloze spot repair-slijpmachines met batterijvoeding. De krachtige en draadloze slijper heeft een ergonomisch ontwerp om comfortabel werken gedurende langere periodes te garanderen. De gebruiksduur bedraagt maximaal 16 uur en de oplaadtijd van de accu is slechts 40 minuten. De Mirka® AOS-B 130 heeft een slag van 3 mm.

Toepassing:

slijpen

Levering:

1x lader, 1x kabel voor de lader, 1x reserveaccu en 2x Quick Lock-plaatjes

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	2
Toerentalbereik	4000 - 8000 min ⁻¹
Accucapaciteit	2,5 Ah
Maximale polijstgereedschap-Ø	32

Gegevensblad

Gewicht	0,57 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximale vibratie volgens EN	2,54
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	12 V
Producttype	Polijstmachine