

Garant
WCHX 05T102, Type: UNI


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268476 UNI |
| GTIN | 4045197470447 |
| Artikelklasse | 21K |

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 10.
 geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 10 mm
 Soort: HB7130
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 65 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------|
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing | 65 - 200 m/min |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Type | UNI |
| Soort | HB7130 |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | WCHX 05T102 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3 |
| geschikt voor gereedschap-Ø D _c | 10 mm |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien