

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	268463 20
GTIN	4045197470058
Artikelklasse	21X

Omschrijving
Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 35
Schacht-Ø D _s	25 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nominale Ø D	20 mm
Nuttige lengte L ₁	30 mm
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 35	269028 35
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500