

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 18mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	268467 18
GTIN	4045197470164
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Draai- en boorgereedschap **in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 34
Schacht-Ø D _s	25 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominale Ø D	18 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Schachtlengthe L _s	56 mm
Nuttige lengte L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Afkoppellengte L _A	53 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 34	269028 34
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500