


**Garant****WCHX 05T104, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268478 ALU
GTIN	4045197470461
Artikelklasse	21K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 10.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 10 mm

Soort: HU70AL

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/minSnijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 180 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	K
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Type	ALU
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing	180 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 05T104
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien