

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 20mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	268467 20
GTIN	4045197470171
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 35
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Nominale Ø D	20 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Schachtlengte L _s	56 mm
Nuttige lengte L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Afkoppellengte L _A	56 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 35	269028 35
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500