

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268463 26
GTIN	4045197470065
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
- Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Technische beschrijving

Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Nominale Ø D	26 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 36
Schacht-Ø D _s	32 mm
Nuttige lengte L ₁	39 mm
Totale lengte L	180 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 36	269028 36
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600