

Garant**Krimphouder, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302256 14
GTIN	4045197287953
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	27 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
	308740 40

Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 40	354225 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40