

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 26mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268467 26
GTIN	4045197470188
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).****Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Nominale Ø D	26 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Schacht-Ø D _s	32 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 36
Schachtlengte L _s	60 mm
Nuttige lengte L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Afkoppellengte L _A	73 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Wisselplaatschroeven set Type 36	269028 36
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600