

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268464 8
GTIN	4045197470072
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 30
Schacht-Ø D _s	12 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nominale Ø D	8 mm
Nuttige lengte L ₁	12 mm
Totale lengte L	80 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 30	269028 30
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200