

**Garant****SCMT 09T304, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VS
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien