

Garant
SCMT 120408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120408 HB7120-1 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Snedeccondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien