

Garant**WCHX 040102, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268472 SM
GTIN	4045197470300
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 8 mm

Soort: HB7120

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	P
Type	SM
Neventoepassing	M
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 040102
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien