

**Garant****SC.T 120404, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 120404 HB7120-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7120-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien