

**Garant****SC.T 120408, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260766 HB7120-1 |
| GTIN          | 4045197818621   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

SC.T 120408 HB7120-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7120-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,

## Technische beschrijving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Soort                               | HB7120-1       |
| Hoekradius                          | 0,8 mm         |
| Hoofdtoepassing                     | M              |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm   |
| Spaanbreker                         | VM             |
| Snedecndities                       | continu        |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                    | 0,1 - 0,4 mm/omw,            |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | SCMT 120408                  |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 4                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |