

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, links, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268464 10
GTIN	4045197470089
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Nominale Ø D	10 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 31
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Schacht-Ø D _s	12 mm
Nuttige lengte L ₁	15 mm
Totale lengte L	90 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 31	269028 31
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500