

Garant**TC.T 110204, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260982 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818751 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

TC.T 110204 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Soort | HB7120-1 |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedeccondities | continu |
| Hoofdtoepassing | M |
| Spaanbreker | VM |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | TCMT 110204 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |