

**Garant****TC.T 16T304, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 16T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien