

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien