

Garant
VBMT 160402, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160402 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu
Soort	HB7120-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien