

**Garant**
**VBMT 160404, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160404 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	continu

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien