

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien