

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien