

Garant**VC.T 160402, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien