

Garant
VC.T 160408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien