

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien