

Garant**CC.T 060204, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien