

Garant
CC.T 09T304, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien