

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268468 8
GTIN	4045197470201
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	10 mm
Nominale Ø D	8 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Wisselplaatschroevenset	269028 30
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Schachtlengte L _s	38 mm
Nuttige lengte L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Afkoppellengte L _A	22,5 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 30	269028 30
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200