

**Garant****CCMT 09T308, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien