

Garant
CC.T 120404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien