

Garant
CCMT 120408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien