

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	268463 8
GTIN	4045197468475
Artikelklasse	21X

Omschrijving
Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
- Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 30
Nominale Ø D	8 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nuttige lengte L ₁	12 mm
Totale lengte L	80 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 30	269028 30
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200