

**Garant**
**CC.T 060202, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060202 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snededcondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien