

**Garant**
**CC.T 09T302, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T302 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien