

Garant
CC.T 09T304, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snededcondities	licht onderbroken

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien