

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, links, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268464 15
GTIN	4045197470096
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,27 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Wisselplaatschroevenset	269028 33
Nominale Ø D	15 mm
Nuttige lengte L ₁	22,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 33	269028 33
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500