

**Garant**
**CC.T 09T308, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CC.T 09T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

### Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7140-1

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien