

Garant
CC.T 120408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien