

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien