

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien