

Garant
DC.T 11T308, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien