

**Garant**
**DC.T 070204, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 070204 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snedeclassificatie	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien