

Garant
DC.T 11T302, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien