

**Garant**
**DC.T 11T304, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DC.T 11T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

### Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien