

Garant
DC.T 11T308, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB7140-1
GTIN	4045197819178
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Snededcondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien